



Datenblatt

18507

COP® 8507 LED Stroboskop

MATERIAL:	
Leuchtenkörper:	Lackiertes Aluminium
Linse:	Polykarbonat
Leuchtmittel:	5 Watt Cree XP-G LED
Schalter:	Arretierbarer Ein-/Ausschalter

LUMEN	GEWICHT INKL. BATTERIEN
300 Lumen bei max. Leuchtstärke 60 Lumen bei gedimmtm Licht	220 g

BATTERIEN	SPANNUNG	LEISTUNG	BETRIEBSDAUER (mit einem Satz Batterien)
4 Mikro-Batterien (AAA)	6 V	5 Watt	bis zu 1,5 Stunden bei max. Leuchtstärke, bis zu 6 Stunden bei gedimmtm Licht

Aussenmaße (Länge x Ø) (mm)	ca. 140 x 36
Farbe	schwarz

VERPACKUNG	
18507	1 Stück in Blisterpackung inkl. 4 Stk. Mikro-Batterien (AAA)

ACCESSORIES	
21406	Universalholster COP® 1406
22SH0438	Sprayholster ESP SH04

Besonderheiten

- Optimale Ausleuchtung durch den vorkonfokussierten Leuchtenkopf.
- besondere Konstruktion verhindert ein Wegrollen der Lampe beim Liegen
- Arretierbarer Ein-/Ausschalter am Lampenende (Daumenschalter), vergrößert um Handhabung (sogar mit Handschuhen) zu vereinfachen
- Einfache Anwahl der Lichtmodi über den Heckschalter :
Die Ausgangsposition ist die ausgeschaltete Lampe:
 - Ausgangsposition zu Dauerlicht (100% Lichtstärke): den Schalter einmal drücken
 - zu gedimmtm Dauerlicht (20% Lichtstärke) : den Schalter erneut drücken.
 - zur Ausgangsposition (Aus): den Schalter erneut drücken (also ein drittes Mal).
 - Stroboskop : den Schalter schnell zweimal hintereinander drücken aktiviert **immer** den Stroboskop-Modus, dabei spielt es keine Rolle ob die Lampe ausgeschaltet, mit 100% Lichtstärke brennt oder gedimmt ist.



COP Vertriebs-GmbH, Klenauer Str. 1A, D-86561 Oberweilenbach, Germany
Tel: 08445-9296-0 Fax: 08445-9296-50 Email: service@cop-gmbh.de homepage: www.cop-shop.de